

**Garant****NC-paikoituspora 142°, HB730, Ø D ± 0,01: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210405 10
GTIN	4045197607720
Tuoteluokka	21M

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus l	13 mm
Teräpään Ø D	10 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm/kierr,
Kiinnityskoko	10 mm
Sarja	TopCut
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Terien lkm Z	2
Kärkikulma	142 astetta
Varsi	GARANT TopCut
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupala keskitys- ja aloitusreikäporaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

## Tarvikkeet

Asennusavain Tyyppi 8X3	219987 8X3
Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 8X3	219986 8X3