



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 5/8-11



Tilaustiedot

Tilausnumero	133353 5/8-11
GTIN	4067263161899
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.

HOLEX Clever Tap:

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofili.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	13,5 mm
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteennousu	2,309 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	15,88 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen koko	5/8-11 UNC
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Kierteen syvyys	47,64 mm
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		