



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 6-32



Tilaustiedot

Tilausnumero	137868 6-32
GTIN	4067263162308
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNC
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	56 mm
Standardi	DIN 371
Alkureiän Ø	2,85 mm
varren Ø D _s	4 mm
Kierteen koko	6-32 UNC
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	3,51 mm
Kierrettä/ tuuma	32
Kierteennousu	0,794 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	3 mm
Kierteen syvyys	27,78 mm
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		