

Garant**Kopiojyrsinpää, kovatyöstöön, HB7730, Ø D h10: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210370 20
GTIN	4045197523495
Tuoteluokka	21M

Tekninen kuvaus

Pään pituus l	25 mm
Terän pituus L ₂	15 mm
Terän Ø D	20 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max} teräksessä < 60 HRC	0,6 mm
Kiinnityskoko	20 mm
Vapaa pituus	25 mm
Syöttö f _z kopiojyrsintään teräksessä < 60 HRC	0,08 mm
Terien lkm Z	4
Sarja	TopCut
Laji	HB7730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H
Nousukulma	15 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino

Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Sisäjähdytys	ei
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

Tarvikkeet

Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 16X5	219986 16X5
Asennusavain Tyyppi 16X5	219987 16X5