



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 3/4-10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	133353 3/4-10
GTIN	4067263161905
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

**Käyttö:**

**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

### Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	57,15 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Kierteennousu	2,54 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kierteen Ø	19,05 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	11 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen koko	3/4-10 UNC

Kierretyyppi	UNC
Alkureiän Ø	16,5 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		