



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 8-32



### Tilaustiedot

Tilausnumero	137868 8-32
GTIN	4067263162315
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

#### Malli:

#### HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

#### Käyttö:

**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle**, ASME – B1.1.

### Tekninen kuvaus

varren Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Kierretyyppi	UNC
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	3,5 mm
Kierteen Ø	4,16 mm
Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio □	3,4 mm
Kierteennousu	0,794 mm
Kierteen koko	8-32 UNC
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	10,4 mm

Kierrettä/ tuuma	32
Kokonaispituus L	63 mm
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		