

**Garant****Jyrsinpää, teräväreunainen HPC, pinnoittamaton, Ø D h10: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210345 20
GTIN	4045197557667
Tuoteluokka	21M

**Kuvaus****Huomautus:**Täysuran ohjelastuamisarvot,  $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$ .**Tekninen kuvaus**

Terän pituus L <sub>2</sub>	20 mm
Pään pituus l	35 mm
Terän Ø D	20 mm
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,22 mm
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,18 mm
Kiinnityskoko	20 mm
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Kokonaispituus L	57,2 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Sarja	TopCut
Laji	HU730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W

Nousukulma	42 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1xD mm
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,3xD särmäyksessä mm
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	ei
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	530 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	450 m/min	N
CuZn	sopii rajoituksin	320 m/min	N
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

## Tarvikkeet

Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 16X5	219986 16X5
Asennusavain Tyyppi 16X5	219987 16X5