



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 1/2-20



Tilaustiedot

Tilausnumero	133404 1/2-20
GTIN	4067263161950
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofili.

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	38,1 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteennousu	1,27 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
varren Ø D _s	9 mm
Standardi	DIN 374
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	11,5 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E

Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen Ø	12,7 mm
Kierteen koko	1/2-20 UNF
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		