

Garant**Kopiojyrsinpää HPC, pinnoittamaton, Ø D h10: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210355 25
GTIN	4045197557728
Tuoteluokka	21M

Tekninen kuvaus

Terän pituus L_2	19 mm
Terän Ø D	25 mm
Pään pituus l	32 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	12,5 mm
Syöttö f_z kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,18 mm
Kiinnityskoko	24 mm
Vapaa pituus	32 mm
Terien lkm Z	4
Sarja	TopCut
Pinnoitus	pinnoittamaton
Laji	HU730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Nousukulma	36 astetta

Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,05×D särmäyksessä
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,5×D kopiojyrinnässä
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	ei
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	530 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	450 m/min	N
CuZn	sopii rajoituksin	320 m/min	N
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Asennusavain Tyyppi 21X5	219987 21X5
Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 21X5	219986 21X5