



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 9/16-18



Tilaustiedot

Tilausnumero	138004 9/16-18
GTIN	4067263162452
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 374
varren Ø D _s	11 mm
Kierteen koko	9/16-18 UNF
Kierteen Ø	14,29 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	35,72 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	18
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	100 mm
Kierretyyppi	UNF
Alkureiän Ø	12,9 mm

Kierteennousu	1,411 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		