


DAkkS-kalibrointi molemmin puolin Vääntömomentin tarkistuslaite/-anturi, Suurin kiristysmomentti: 0,1-1100/2Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	020150 0,1-1100/2
GTIN	
Tuoteluokka	49X

Kuvaus

Huomautus:

Kaikki vääntömomenttikalibroinnit sisältävät tavaran säädön ja dokumentoinnin.
Oikea-/vasenkalibrointi. DAkkS-kalibrointi mittausalueelle 0,1 – 1100 Nm.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	0,1 - 1100 Nm
Kalibrointi	O4