



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 8X0,75



### Tilaustiedot

Tilausnumero	132845 8X0,75
GTIN	4067263161639
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

#### Malli:

#### Vuoleva etuleikkuu.

#### HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

### Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	80 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteennousu	0,75 mm
Kierteen syvyys	24 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Standardi	DIN 374
Kierteen koko	M8x0,75
Lastuava aine	HSS E

Alkureiän Ø	7,2 mm
Kierteen Ø	8 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		