



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, M: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	135255 M8
GTIN	4067263162032
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

HOLEX Clever Tap:

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Tekninen kuvaus

Kierteen koko	M8
Kokonaispituus L	90 mm
Kierteen syvyys	20 mm
Lastu-urien määrä	3
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,25 mm
Varren nelikulmio \square	6,2 mm
Kierteen \varnothing	8 mm
Kierretyyppi	M
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Alkureiän \varnothing	6,8 mm

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		