



Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier reiällä kääntöterille SO..



Tilaustiedot

Tilausnumero	222065 63/4
GTIN	4960664707706
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Kääntöterienkoko	14
Maksimaalinen lastuamissyvyys $a_{p,max}$	2 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm
Kääntö terän ruuvi	229719 (20IP, 4,5 Nm)
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm

Terän $\varnothing D_c$	63 mm
suurin leikkusyvyyys $a_{p\max}$ käytettäessä LD-geometriaa	5 mm
$\varnothing D_3$	39 mm
Terien lkm Z	4
Sisjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	102 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	38 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,54 astetta
Asetuskulma κ	10 astetta
Fz Helix	0,7
Varren muoto	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229718
Kiinnitysruuvi	229719