



HOLEX Clever Tap -konekierretappi Muoto B DIN 371/376, pinnoittamaton, M: M10



Tilaustiedot

Tilausnumero	131265 M10
GTIN	4067263161554
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.

HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **ISO 2 6H HSS-E**

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 371
Kierteen Ø	10 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Alkureiän Ø	8,5 mm
Kierteen syvyys	20 mm
varren Ø D _s	10 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	M
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	8 mm
Kierteennousu	1,5 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen koko	M10
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		