



HOLEX Clever Tap -konekierretappi Muoto B DIN 371/376, pinnoittamaton, M: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	131265 M8
GTIN	4067263161547
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.

HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **ISO 2 6H HSS-E**

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteen koko	M8
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	8 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	16 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Kierretyyppi	M
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Standardi	DIN 371
Alkureiän Ø	6,8 mm

Kokonaispituus L	90 mm
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		