

Garant**NC-paikoituspora 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 16mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	210400 16
GTIN	4045197557551
Tuoteluokka	21M

Tekninen kuvaus

Pään pituus l	20 mm
Teräpään Ø D	16 mm
Terän pituus L ₂	8 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,8 mm/kierr,
Kiinnityskoko	16 mm
Sarja	TopCut
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Terien lkm Z	2
Kärkikulma	90 astetta
Varsi	GARANT TopCut
Sisäjäähdytys	ei

Tuotetyyppi

Leikkuupala keskitys- ja aloitusreikäporaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

Tarvikkeet

Asennusavain Tyyppi 13X4

219987 13X4

Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 13X4

219986 13X4