

HOLEX**HOLEX Clever Tap -konekierretappi Muoto B DIN 371/376, pinnoittamaton, M: M16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131265 M16
GTIN	4067263161578
Tuoteluokka	12H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **ISO 2 6H HSS-E**

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	14 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	16 mm
varren Ø D _s	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	32 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteen koko	M16

Kokonaispituus L	110 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	2 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

