



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi Muoto B DIN 371/376, pinnoittamaton, M: M4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	131265 M4
GTIN	4067263161516
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

#### Malli:

#### Vuoleva etuleikkuu.

#### HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **ISO 2 6H HSS-E**

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	63 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,7 mm
Alkureiän Ø	3,3 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	M
Standardi	DIN 371
Kierteen koko	M4
Terien lkm Z	3
varren Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Kierteen syvyys	8 mm
Varren nelikulmio □	3,4 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen Ø	4 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		