

**HOLEX****HOLEX Clever Tap -konekierretappi Muoto B DIN 371/376, pinnoittamaton, M: M20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131265 M20
GTIN	4067263161585
Tuoteluokka	12H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **ISO 2 6H HSS-E**

**Tekninen kuvaus**

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen Ø	20 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	2,5 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Kierteen syvyys	40 mm
Kierteen koko	M20

Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	12 mm
Alkureiän Ø	17,5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

