



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi Muoto B DIN 371/376, pinnoittamaton, M: M24



### Tilaustiedot

Tilausnumero	131265 M24
GTIN	4067263161592
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **ISO 2 6H HSS-E**

### Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	3 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierretyyppi	M
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kierteen syvyys	48 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	24 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm

Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	21 mm
Kierteen koko	M24
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

