

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/5Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222065 63/5L
GTIN	4960664707713
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	39 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	2 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Kääntöterän ruuvi	229719 (20IP, 4,5 Nm)
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Kääntöterienkoko	14

Terän $\varnothing D_c$	63 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm
suurin leikkuusvyvyys $a_{p \max}$ käytettäessä LD-geometriaa	5 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	102 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	38 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,54 astetta
Asetuskulma κ	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229718
Kiinnitysruuvi	229719