



## Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	222055 25/2
GTIN	4960664707539
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

#### Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

### Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1,5 mm
Varren Ø $D_s$ h6	25 mm
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Kääntöterän ruuvi	229717 (15IP, 3,5 Nm)
Kokonaispituus $L_{ges}$	117 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	60 mm
Kääntöterienkoko	10
Terän Ø $D_c$	25 mm
Ø $D_3$	8 mm
suurin leikkuussyvyys $a_{p\ max}$ käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	2,79 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	7,4 mm
Asetuskulma $\kappa$	10 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229717
----------------	--------