



Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier reiällä kääntöterille SO..



Tilaustiedot

Tilausnumero	222065 63/45
GTIN	4960664707720
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SOMT..
Ø D ₃	39 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
Kääntö terän ruuvi	229719 (20IP, 4,5 Nm)
Maksimaalinen lastuamissyvyys a _{p,max}	2 mm

suurin leikkuusvyvyys $a_{p \max}$ käytettäessä LD-geometriaa	5 mm
Terän $\varnothing D_c$	63 mm
Kääntöterienkoko	14
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	102 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	38 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,54 astetta
Asetuskulma κ	10 astetta
Fz Helix	0,7
Varren muoto	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229718
Kiinnitysruuvi	229719