



Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier lieriövarrella kääntöterille SO..



Tilaustiedot

Tilausnumero	222050 35/2L
GTIN	4960664707607
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

$\varnothing D_3$	18 mm
Kääntö terän ruuvi	229717 (15IP, 3,5 Nm)
Terän $\varnothing D_c$	35 mm
Maksimaalinen lastuamissyvyys $a_{p,max}$	1,5 mm
Kokonaispituus L_{ges}	200 mm
Ulkonema L_1	50 mm
Terien lkm Z	2
Varren $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Kääntöterienkoko	10
Sopiva kääntöterä	SOMT..
suurin leikkuusvyvyys $a_{p,max}$ käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,19 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	17,4 mm
Asetuskulma κ	10 astetta
Varren muoto	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229717
----------------	--------