

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/5SLmm****Tilautiedot**

Tilausnumero	222065 63/5SL
GTIN	4960664707737
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

**Käyttö:**

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	2 mm
Kääntöterienkoko	14
Ø D <sub>3</sub>	39 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..
KiinnitysreiänØ	27 mm

Kääntöterän ruuvi	229719 (20IP, 4,5 Nm)
suurin leikkuusyvyys $a_{p,max}$ käytettäessä LD-geometriaa	5 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	102 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	124 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	38 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,54 astetta
Asetuskulma $\kappa$	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229719
----------------	--------