

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	222055 40/4
GTIN	4960664707560
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,5 mm
Kääntöterän ruuvi	229717 (15IP, 3,5 Nm)
Varren Ø D_s h6	32 mm
Ø D_3	23 mm
Terän Ø D_c	40 mm
Ulkoneman pituus L_1	50 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L_{ges}	112 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Kääntöterienkoko	10

suurin leikkuusyvyys $a_{p\ max}$ käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,92 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	22,4 mm
Asetuskulma κ	10 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229717
----------------	--------