



## Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier lieriövarrella kääntöterille SO..



### Tilastiedot

Tilausnumero	222050 40/4L
GTIN	4960664707614
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

#### Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

### Tekninen kuvaus

Kääntöterienkoko	10
Terän $\varnothing D_c$	40 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	32 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	250 mm
Terien lkm Z	4
Kääntö terän ruuvi	229717 (15IP, 3,5 Nm)
Ulkonema $L_1$	50 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Maksimaalinen lastuamissyvyys $a_{p,max}$	1,5 mm
suurin leikkuussyvyys $a_{p,max}$ käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,92 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	22,4 mm
Asetuskulma $\kappa$	10 astetta
Varren muoto	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229717
----------------	--------