

Garant**GARANT Master Tap -alumiinikonekierretappi, DLC, MF: 10X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	136230 10X1
GTIN	4067263830580
Tuoteluokka	111

Kuvaus**Malli:**

Tehokas kierretappi, joka on kehitetty erityisesti **alumiinille ja ei-rautametalliseoksille**.
Kiinnitysurien dynaaminen kierrenousu takaa **lastujen optimaalisen poiston** ja **prosessin luotettavuuden**.

- **HSS-E-PM-terämateriaali parantaa leikkureunan stabiilisuutta.**
- **Erittäin sileä DLC-pinnoite takaa kulutuksenkestävyyden ja estää kylmähitsautumisen.**
- **Lastu-urien dynaaminen kierrenousu**
- **Etuviisteen lyhyt muoto E**

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Kierteen syvyys	30 mm
Alkureiän Ø	9 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen Ø	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Kierretyyppi	MF
Kokonaispituus L	100 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen koko	M10×1

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1 mm
varren $\varnothing D_s$	7 mm
Pinnoitus	DLC
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	E
Nousukulma	45 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Värirengas	keltainen
Sarja	Master Tap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	35 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	32 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	20 m/min	N
PMMA akryyli	sopii rajoituksin	20 m/min	N
PA 66	sopii rajoituksin	18 m/min	N
PEEK	soveltuu	18 m/min	N
Cu	soveltuu	18 m/min	N

CuZn	soveltuu	25 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		