

Garant**GARANT Master Tap Alu -konekierretappi, DLC, MF: 8X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132810 8X1
GTIN	4067263830122
Tuoteluokka	111

Kuvaus**Malli:**

Tehokas kierretappi, joka on kehitetty erityisesti **alumiinille ja ei-rautametalliseoksille**.

Erittäin pitkät lastu-urat ja kaulapituudet **kierteen syvyyksille enint. 4 x D**.

- **HSS-E-PM-terämateriaali parantaa leikkureunan stabiilisuutta.**
- **Erittäin sileä DLC-pinnoite takaa kulutuksenkestävyyden ja estää kylmähitsautumisen.**
- **Erittäin pitkä lastu-urien geometria.**

Tekninen kuvaus

Standardi	Tehdasnormi
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen koko	M8x1
Kierretyyppi	MF
Kokonaispituus L	90 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	32 mm
Alkureiän \varnothing	7 mm
Lastuava aine	HSS E PM

Kierteennousu	1 mm
Kierteen Ø	8 mm
Pinnoitus	DLC
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 4xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	keltainen
Sarja	Master Tap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	35 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	32 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	20 m/min	N
PMMA akryyli	sopii rajoituksin	20 m/min	N
PA 66	sopii rajoituksin	18 m/min	N
PEEK	soveltuu	18 m/min	N
Cu	soveltuu	18 m/min	N
CuZn	soveltuu	25 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

märkä vähintään

soveltuu