

Mitutoyo

Digitaalinen mittakello lukematarkkuus 0,005 mm, Mittausalue: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434622 25
GTIN	4946368840529
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Suurikokoinen digitaalinäyttö ja lisäksi analogianäyttö. Soveltuu verkkokäytön ansiosta pitkäkestoiseen mittaukseen. Mittauskärki, jossa kovametallikuula, kierre M2,5 × 0,45.

Etu:

- **Kaksisuuntainen Digimatic S1 -liitäntä.**
- **Punainen/vihreä LCD-taustavalo visuaalista GO/±NG-toleranssin arviointia varten.**
- **Analoginen pylväsnäyttö.**
- **MAX/MIN-ALUE (poikkeama-arvo) 500 skannauksen/s taajuudella.**
- **Ulkoinen virransyöttö AC-verkkolaitteella.**
- **Erittäin tarkka, näyttötarkkuus 0,5 µm.**

Toiminto:

IP30: Suojaus vierasosien, Ø 2,5 mm, sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää virtajohdon nro 497661, AC-verkkolaitteen DC 6 V / 2 A (CEE-versio Saksa) ja nostovivun.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497081, erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Kotelon Ø	59 mm
Mittausalue	25,4 mm
IP-suojaluokka	IP 30
Kalibrointi	C1
Mittausvoima	≤ 1,8 N
Lukema valittavissa	0,005 mm
Nimellisjännite	5,9 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pituus	168,5 mm
Virtakytkin	kyllä
virheraja	0,0025 mm
Kiinnitysvarren pituus	19,5 mm
Nimellisvirta	2 A
Syvyys	49,1 mm
Standardi	Tehdasnormi
Numerokorkeus	11 mm
Taustavalaistu näyttö	kyllä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm	023000 30
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100

Tarvikkeet

ADAPTER

497661 ADAPTER