

**Garant****Kartiomainen pidin sisäjähdytyksellä, weldonvarsi, jyrsinpään Ø:lle D:  
16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210567 16
GTIN	4045197557810
Tuoteluokka	21Z

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

**Järjestelmän pyörintätarkkuus  $\leq 10 \mu\text{m}$**  yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

**Huomautus:**

**Enimmäisjyrsintäsyvyys** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus $L_1$	56 mm
Ulko- $\varnothing d_1$	15,8 mm
jyrsinpään Ø:lle D	16 mm
Suositteltu kiristysmomentti	15 Nm
Kokonaispituus L	115 mm
varren $\varnothing D_s$	25 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike