

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z:
20/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215565 20/3
GTIN	4045197601582
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho.**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Huomautus:

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava. GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **21 1750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	20 mm
Kokonaispituus L _{ges}	160 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1335..
Ulkoneman pituus L ₁	25 mm
Varren Ø D _s h ₆	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)

Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun α_{\max}	14,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,7 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,19 astetta
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	17 mm
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219826
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP