



## HELI3MILL-kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 125/9mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	226490 125/9
GTIN	7291075313130
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus $L_{ges}$	63 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,5 astetta
Terien lkm Z	9
Sarja	HELI3MILL
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	249 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	3,3 mm
Sopiva kääntöterä	TD..1505..

Ø D <sub>3</sub>	120,6 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	245 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	1501,11 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm
Valmistajamerkintä	HM390 FTD D125-9-40-15
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2

229696 2