


Garant**ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211776 ALU
GTIN	4067263330158
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Ympäriltä hiotut kääntöterät sopivat tarkasti pitimeen. Tehokas uusimman leikkausmateriaalisukupolven hienorae. Optimoitu leikkuureunojen valmistelu käyttöön helposti lastuttavissa materiaaleissa.

Huomautus:

Kannatin (kääntöterän istukka) on muutettava ennen käyttöä.

Nirkon säde: 5 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,1 - 0,25 mm

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	5 mm
Syöttö f_z / hammas	0,1 - 0,25 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ZDHT 150550FR-F10
Laji	HU7705
Lastuava aine	KM

Pinnoitus	pinnoittamaton
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	2000 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	900 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		