



HELI3MILL-kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 40/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226490 40/4
GTIN	7291075313277
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Porrastuskulma α_{\max}	2 astetta
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
$\varnothing D_3$	35,6 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	75 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	4 mm
Terien lkm Z	4
Kiinnitysreiän \varnothing	16 mm

Porrastuspituus L kun α_{\max}	375,13 mm
Terän $\varnothing D_c$	40 mm
Sarja	HELI3MILL
Sopiva kääntöterä	TD..1505..
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	79 mm
Valmistajamerkintä	HM390 FTD D040-4-16-15
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1

229696 1