



## HELI3MILL-kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 63/6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	226490 63/6
GTIN	7291075313321
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	125 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	625,39 mm
Sarja	HELI3MILL
Sopiva kääntöterä	TD..1505..
KiinnitysreiänØ	22 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	121 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	63 mm

Terien lkm Z	6
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,2 astetta
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	45 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	3,8 mm
Valmistajamerkintä	HM390 FTD D063-6-22-15
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2

229696 2