

**Garant****Kynä, Varren Ø d: 20mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	358725 20
GTIN	4067263550662
Tuoteluokka	31E

## Kuvaus

**Malli:**

,Runko työkaluterästä, Weldon-varsi.

**Etu:**

Pinnan tiivistys, joten materiaali ei heikkene eikä vahingoitu. Merkintänopeus vastaa suurinta mahdollista syöttönopeutta. Erittäin kulutuksenkestävä, ja erikoisneula pysyy pitkään käyttökelpoisena. Soveltuu pyöreiden pintojen merkintään. Soveltuu käytettäväksi sorvissa. Korkea prosessiturvallisuus. **Nopea neulan vaihto** helpon ulosvetotoiminnon ansiosta. Työkappaleen epätasaisuus kompensoidaan jopa 7 mm:iin saakka (mallista riippuen). Työkappaleen pinnan puhdistus paineilmakanavien kautta eri asetuskulmilla, enintään 10 bar. Kirjasinleveyden säätö kosketuspainetta säätämällä, eri neulasäteitä ei tarvita! Merkintäkärjen kulumiskestävyys on korkea **pyörivän kuulan** ansiosta. Ei purseen muodostumista.

**Käyttö:**

Erilaisten materiaalien, kuten alumiinin, titaanin, teräksen, pronssin, kuparin, messingin, muovien jne. merkitsemiseen. Pienemmällä neulan kärjellä on mahdollista merkitä pintoja, joiden kovuus on enintään 57 HRC.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 1 merkintäkärki nro 358729.

## Tekninen kuvaus

Ø D <sub>1</sub>	0,5 mm
L <sub>1</sub>	35,2 mm
L	87,7 mm
Ø D	16,5 mm

Varren Ø d	20 mm
Tuotetyyppi	Merkintätyökalu

---

## Tarvikkeet

Merkintäkärki Säde 0,5 mm	358729 0,5
---------------------------	------------