



HELI3MILL-kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 63/6Smm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226490 63/6S
GTIN	7291075313291
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä a_p	3,8 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	121 mm
Porrastuspituus L kun a_{max}	625,39 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	125 mm
Ø D_3	58,6 mm
Terien lkm Z	6
Terän Ø D_c	63 mm

Kokonaispituus L_{ges}	45 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,2 astetta
Sarja	HELI3MILL
Kiinnitysreiän \emptyset	27 mm
Sopiva kääntöterä	TD..1505..
Valmistajamerkintä	HM390 FTD D063-6-27-15
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2

229696 2