



HELI3MILL-kulmajyrsin, weldonvarsi, Ø DC / terien lkm Z: 25/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226481 25/3
GTIN	7291075313918
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	TP..1003..
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	46,4 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Terien lkm Z	3
Varren Ø D ₅ h6	25 mm
Kokonaispituus L _{ges}	95 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	3,4 mm
Ulkoneman pituus L ₁	25 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	49 mm
Ø D ₃	21 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	159,9 mm

Sarja	HELI3MILL
Porrastuskulma α_{\max}	2,9 astetta
Valmistajamerkintä	HM390 ETP D25-3-W25-10
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 1	229695 1
--------------------------------------	----------