



## HELI3MILL-kulmajyrsin, Kierteellinen, Ø DC / terien lkm Z: 32/4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	226484 32/4
GTIN	7291075332810
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus $L_{ges}$	35 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	220,9 mm
Sopiva kääntöterä	TP..1003..
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	2,1 astetta
Kiinnityskierre M	M16
Terien lkm Z	4
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	3,3 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	63 mm
Ø $D_3$	28 mm
Sarja	HELI3MILL

Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	60,4 mm
Valmistajamerkintä	HM390 ETP D32-4-M16
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 1	229695 1
--------------------------------------	----------