

**HELI3MILL-kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 63/6Smm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226486 63/6S
GTIN	7291075314106
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Tekninen kuvaus

Porrastuspituus L kun α_{max}	515,62 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
Terien lkm Z	6
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	125 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	122,4 mm
Ø D_3	59 mm
Sarja	HELI3MILL

Kokonaispituus L_{ges}	45 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,9 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	2,9 mm
Sopiva kääntöterä	TP..1003..
Terän $\varnothing D_c$	63 mm
Valmistajamerkintä	HM390 FTP D063-6-27-10
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 1	229695 1
--------------------------------------	----------