

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/12mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	215575 100/12
GTIN	4045197409416
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho.**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Huomautus:

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava. GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
---------------------------------	-------

Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Kiinnitysreiän \varnothing	32 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1335..
Terän $\varnothing D_c$	100 mm
Terien lkm Z	12
Porrastuskulma α_{max}	0,18 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	2,1 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	94,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	197 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	198 mm
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	97 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP

674252 8IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm

211750 2,2

Kääntöteräruuvisarja10 osaa

219826