



XNMU 040310RM-HP, IC882, Tyyppi: S



Tilaustiedot

Tilausnumero	221207 S
GTIN	7291075393514
Tuoteluokka	19A

Kuvaus

Malli:

Moleminpuolinen kääntöterä, 4 leikkuureunaa. Lisäterä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sarja	LOGIQ4FEED
Syöttö f_z	0,4 mm
Nirkon säde	1 mm
Säätösäde, kun $a_{p\max}$	1,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 040310RM-HP
tyyppi	S
Malli	RM-HP

Valmistajamerkintä	FFX4 XNMU 040310RM-HP IC882
Laji	IC882
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	S
Inconel	soveltuu	30 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		