

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90°, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 32/3mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	215577 32/3
GTIN	4045197455307
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho.**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Huomautus:

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava. GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Älä käytä viistoupotukseen tai kehäsyöttöön!

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	3
Kokonaispituus L_{ges}	112 mm
Terän Ø D_c	32 mm
Varren Ø D_s h6	32 mm

Sopiva kääntöterä	AP.. 1335..
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ulkoneman pituus L_1	52 mm
Sarja	Softcut®
Kääntöterien lukumäärä	12
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219826
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP