

**CNMG 120408, Laji: IC6015****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250071 IC6015
GTIN	7291075336443
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Laji	IC6015
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	F3M

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Valmistajamerkintä	CNMG 120408-F3M IC6015
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä