

**DNMG 150604, Laji: IC8250****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250730 IC8250
GTIN	7291075320015
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 380 m/min
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,08 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	F3P
Laji	IC8250
Valmistajamerkintä	DNMG 150604-F3P IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä