

**DNMG 150612, Laji: IC8150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250811 IC8150
GTIN	7291075329858
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Syöttö $f$	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	1,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	IC8150
lastunmurtaja	M3P
Valmistajamerkintä	DNMG 150612-M3P IC8150
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä