

**DNMG 150608, Laji: IC6015****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250810 IC6015
GTIN	7291075305111
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Laji	IC6015
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
lastunmurtaja	M3M
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Syöttö f	0,17 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 5 mm
Valmistajamerkintä	DNMG 150608-M3M IC6015
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä