

**DNMG 150608, Laji: IC6015****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250731 IC6015
GTIN	7291075341904
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	F3M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Laji	IC6015

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm
Valmistajamerkintä	DNMG 150608-F3M IC6015
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä